

Motive2.X 終了 Motive 3.X へ進化

Motive2.X ユーザ向け Motive3.X アップグレードキャンペーン

2025年
3月末まで



こんな方におススメ！

- ・高速サンプリングで計測を行いたい方
- ・人体計測を高精度に計測し、工数を短縮したい方
- ・剛性のないものでのトラッキングを簡単に行いたい方
- ・最新の Motive3.X をお得にはじめたい方

Motive2.X のリリース終了に伴い、Motive2.X をご利用の方へ Motive3.X へのアップグレードキャンペーンをご案内いたします。現在有効なライセンス期間がある Motive2.X をお持ちの方は、Motive3.X を特別価格でご提供が可能です。Motive3.X は OptiTrack の全シリーズのカメラに対応し、どのカメラでも最新機能が利用できるようになりました。カメラの増設にあわせて Motive のアップグレードが必要な方も、Motive 2.X から大きく進化した Motive 3.X をお得にご利用いただけるチャンスです。この機会をお見逃しなく、お早めにお問い合わせください。

Point1

スケルトントラッキング性能の向上により、より崩れない全身計測へ（Body のみ）

Point2

カスタムマーカーセット機能で任意のマーカーセットを作成可能（Body のみ）

Point3

1,000Hz 計測対応で高速サンプリングが可能に（PrimeX シリーズのみ）

Point4

キャリブレーション機能の強化によりトラッキング精度が向上

詳細は裏面

対応カメラ OptiTrack カメラ 全シリーズ対応



※ Motive3.X のご利用には、Security Key（別売）が必要です。

※ Flex 3、Flex 13、Slim 3U、V120: Duo、V120: Trio カメラをお使いの方は、Motive3.1.0 以上をご利用いただけます。

※ Prime^x120、Prime^x120W、Slim^x41、Slim^x120 カメラをお使いの方は、Motive3.1.1 以上をご利用いただけます。

なお、これらのカメラは Motive2.X シリーズではご利用できません。

※ Prime^x41 および Prime^x22 カメラをお使いの方で、シリアル M99450 以上の方は、Motive3.0.3 以上をご利用ください。

※ カメラを増設される際には、ご利用の Motive のバージョンを必ずご確認ください。詳しくはお問い合わせください。

Motive 2.X から 3.X へ進化した機能


スケルトントラッキングの強化



スケルトントソルバーのアルゴリズムが新しくなり、重なり合う動きや俯せ等、身体に貼付したマーカーの一部が隠れてしまっても、人の動きのトラッキングが可能です。

※Motive Body のみの機能

カスタムマーカーセット



デフォルトで Motive 上に設定されていないマーカー位置でのスケルトンや動物、顔、ロープ、布等の剛性のない対象の計測を行う場合に、ラベル情報を維持したまま、キャプチャが可能です。

※Motive Body のみの機能


1,000Hz 計測対応



これまでハイスピードカメラでしか捉えられなかった拳動を簡単・高精度に計測可能となり、解析ソフトウェア「SKYCOM」に読み込んで解析することで加速度やFFT解析などの算出精度が向上します。

※PrimeX シリーズのみの機能

トラッキングの補間強化



計測中マーカーを捉えているカメラが1台になっても、それまで計算されていた複数カメラからのレイ情報をもとに3次元座標を補間して計算することで、マーカーがロストせず継続してトラッキングできるようになりました。

その他の 3.X へのアップグレード効果

UI の向上 / Manus, Stretch Sense の外部機器同期 など

●記載されている内容・仕様等は、予告なく変更される場合があります。

●記載されている他社のシステム名・製品名は、各社の登録商標または商標です。

Acuity inc. アクイティー株式会社

東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス21階

TEL:03-6810-3615 FAX:03-6810-3617

Email:contact@acuity-inc.co.jp

https://www.acuity-inc.co.jp